

Décisions de classement – Comité du SH 71^{ème} Session

La liste ci-après contient les décisions de classement (autres que celles faisant l'objet d'une réserve) prises par le Comité du Système harmonisé (71^{ème} session – mars 2023) au sujet de produits spécifiques, ainsi que les codes du Système harmonisé attribués à ces produits et, dans certains cas, le motif du classement.

Avis

Les parties souhaitant exporter ou importer des marchandises couvertes par une décision sont invitées à vérifier que cette décision a été mise en œuvre par le pays d'importation ou d'exportation, suivant le cas.

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
1.	Préparation alimentaire supplémentaire sous forme de liquide buvable en l'état, composée essentiellement des ingrédients actifs suivants : fer, zinc, vitamine B complexe dissoute dans un mélange de malt et de miel. Cette préparation aide l'être humain à maintenir la santé et la vitalité, elle permet aussi la réduction de la fatigue et elle contribue à la formation normale des globules rouges du sang et de l'hémoglobine. Elle est destinée à être administrée sous forme de doses (à raison d'une demi-cuillère, jusqu'à deux cuillères à thé, une ou deux fois par jour, en fonction de l'âge de la personne). Elle est conditionnée pour la vente au détail dans des flacons de 200 ml.	2106.90	21.06 et 22.02	RGI 1 et 6
2.	Préparation alimentaire liquide , disponible en différents goûts de fruits, destinée à être consommée sous forme de « sucettes glacées » après congélation, constituée d'eau, de sucre, de jus de fruit à base de concentré, d'acide citrique, de pectine, de gomme de guar, d'acide ascorbique et de colorant. Le produit est conditionné pour la vente au détail dans des cartons de douze paquets, chaque paquet contenant dix boîtes de 65 g. Il est importé sous forme liquide pour des raisons de commodité de transport et pour en faciliter le stockage à température ambiante jusqu'à la congélation à domicile par les acheteurs finaux.	2106.90	21.06 et 22.02	RGI 1 et 6
3.	Extrait de cannabis contenant 1200 mg (12 %) de CBD 10 ml, il s'agit d'un extrait obtenu à partir des fleurs de plantes de Cannabis Sativa L. organiques. Le produit est placé dans un distributeur à cadran très précis muni de deux cartouches remplaçables de 5 ml et conditionné pour la vente au détail. Le distributeur permet d'administrer une quantité précise de produit sous la langue.	1302.19	13.02	RGI 1 et 6

Décisions de classement – Comité du SH 71^{ème} Session

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
4.	Solution huileuse contenant 10 % d'huile de CBD (1000 mg de CBD/10 ml), composée d'extrait de chanvre CBD (cannabidiol extrait de la plante de cannabis), d'huile de graines de chanvre jusqu'à 10 ml et d'arôme de menthe. Le produit est présenté dans un flacon en verre foncé de 10 ml avec compte-gouttes.	2106.90	21.06 et 22.02	RGI 1 et 6
5.	Garniture sous forme de mélange pour pizza , préparation contenant du caillé de fromage pauvre en matières grasses (mozzarella), de l'huile de palme et de la fécule de pommes de terre en tant qu'ingrédients; le tout mélangé à chaud; découpé en filaments; mis en forme et refroidi; découpé en lanières ou en cubes, surgelé (surgélation individuelle). Le produit est constitué des ingrédients suivants (approximativement) : mozzarella (82,50%); huile de palme (11,50%); amidon (4,50%) et résidus (1,50%).	2106.90	04.06 et 21.06	RGI 1 et 6
6.	Certains produits portant une DCI Classement de 229 produits portant une DCI (Liste 126, 126 - COVID-19 (édition spéciale) et 126 - COVID-19 (édition spéciale) ADDENDUM)	Chapitres 28, 29 et 30		
7.	Classement du produit dénommé « esméthadone (DCI) »	2922.39		
8.	Certains produits portant une DCI Classements de 250 produits portant une DCI (Liste 127, 127 - COVID-19 (édition spéciale) et 127 - COVID-19 (édition spéciale) ADDENDUM)	Chapitres 28, 29, 30 et 35		
9.	Classement des produits dénommés « larsucostérol » (Liste 124 de DCI) et « nendrataréotide uzatansine » (Liste 124 de DCI)	2937.29 et 2939.79		
10.	Révision du classement de 9 produits comportant le radical « -fusp »	3002.13		
11.	Classements de sept substances utilisées dans la « fabrication illicite de drogues »	2933.39, 2918.30, 2932.99, 2924.29.		

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
12.	<p>Fluide caloporteur pour systèmes de chauffage indirects non pressurés ou à basse pression. Le produit se compose entièrement de polyphényles et contient deux constituants primaires : des terphényles partiellement hydrogénés (PHT) et des quaterphényles partiellement hydrogénés (PHQ).</p> <p>La composition détaillée du produit est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terphényle, hydrogéné (n° CAS 61788-32-7) 74-87 % ; - Polyphényles possédant quatre noyaux benzéniques ou plus, partiellement hydrogénés (n° CAS 68956-74-1) 10-18 % ; - Terphényle (n° CAS 26140-60-3) 3-8 % 	3824.99	27.07 et 38.24	RGI 1 et 6
13.	<p>Article de décoration en matière plastique (acrylique) blanche et noire, sous la forme d'une famille de pingouins, illuminé de l'intérieur par 48 LED blanches, destiné à un usage extérieur.</p>	3926.40	39.26 et 94.05	RGI 1, 3 b) et 6
14.	<p>Digue dentaire consistant en feuilles fines en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé, de forme carrée (152 mm x 152 mm) à coins perpendiculaires. Elle se présente dans différentes couleurs (bleu, vert, etc.) et a un arôme de menthe poivrée.</p> <p>Elle est utilisée en dentisterie (principalement en endodontie, en prothèse fixe et en restauration générale) pour isoler le site d'intervention (une ou plusieurs dents) du reste. Le produit est maintenu sur une dent individuelle ou un groupe de dents à l'aide de pinces spéciales sur la dent pilier. La couronne dentaire passe à travers le produit par des trous individuels qui isolent la dent cible du reste de la cavité buccale, de sorte que la dent reste sèche et mieux protégée contre les micro-organismes.</p> <p>Il a pour fonctions principales d'éviter la pénétration de salive sur le site ou l'infiltration d'humidité sur les obturations pendant leur mise en place et de prévenir l'ingestion ou l'inhalation d'instruments et de matériaux ou les blessures de la cavité buccale.</p>	4008.21	40.08, 40.14 et 40.16	RGI 1 (Note 9 du Chapitre 40) et 6

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
15.	<p>Digue dentaire consistant en feuilles fines en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé, de forme carrée (152 mm x 152 mm) à coins arrondis. Elle se présente dans différentes couleurs (bleu, vert, etc.) et a un arôme de menthe poivrée.</p> <p>Elle est utilisée en dentisterie (principalement en endodontie, en prothèse fixe et en restauration générale) pour isoler le site d'intervention (une ou plusieurs dents) du reste. Le produit est maintenu sur une dent individuelle ou un groupe de dents à l'aide de pinces spéciales sur la dent pilier. La couronne dentaire passe à travers le produit par des trous individuels qui isolent la dent cible du reste de la cavité buccale, de sorte que la dent reste sèche et mieux protégée contre les micro-organismes.</p> <p>Il a pour fonctions principales d'éviter la pénétration de salive sur le site ou l'infiltration d'humidité sur les obturations pendant leur mise en place et de prévenir l'ingestion ou l'inhalation d'instruments et de matériaux ou les blessures de la cavité buccale.</p>	4014.90	40.14 et 40.16	RGI 1 et 6
16.	<p>Verre de protection pour écrans de téléphones intelligents. Le produit en question est un verre de sécurité trempé transparent, de forme rectangulaire et à angles arrondis (longueur 145,96 mm x largeur 69,39 mm), muni de trois trous pour appareil photographique, haut-parleur et bouton de démarrage respectivement. Après le processus de trempage, le verre est revêtu afin d'améliorer ses performances (par exemple, sélectivité infrarouge, visibilité et anti-traces de doigts). Le produit est destiné à être incorporé dans le dispositif d'affichage de certains téléphones intelligents.</p>	7007.19	70.07 et 85.17	RGI 1 et 6
17.	<p>Verre de protection pour écrans de réfrigérateurs connectés. Le produit en question est un verre trempé transparent de forme rectangulaire (longueur 627 mm x largeur 306 mm x épaisseur 3,2 mm) avec des bords arrondis et un trou pour microphone. Après le processus de trempage, le verre est imprimé et revêtu. Le produit doit être intégré dans le dispositif d'affichage d'un réfrigérateur spécifique dit « connecté ».</p>	7007.19	70.07 et 85.29	RGI 1 et 6

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
18.	<p>Dispositif électronique (dimensions : 100 x 100 x 17 mm) muni d'un port HDMI, de deux ports USB, d'un port Ethernet, d'un lecteur de carte SD, de 1 Go à 8 Go de mémoire RAM, d'une télécommande infrarouge et d'un système d'exploitation Android 7.1.2. Il est conçu pour être connecté à Internet au moyen d'une connexion filaire ou sans fil et à un téléviseur aux fins du traitement de données, de l'exécution de programmes, de l'échange et de la gestion de courriels, de l'échange ou du téléchargement de fichiers et du téléchargement d'applications logicielles, telles que l'application IPTV, qui permet la diffusion audio et vidéo en continu (y compris de programmes de télévision) via un réseau IP sur le téléviseur connecté. Il reçoit des signaux numériques et les convertit en un signal pouvant s'afficher sur un téléviseur. L'appareil ne contient pas de syntoniseur. Le signal TV atteint l'appareil sans fil, via Wi-Fi, grâce au système d'exploitation Android.</p>	8528.71	84.71 et 85.28	RGI 1 (Note 6 E) du Chapitre 84) et 6
19.	<p>Ampoule au xénon HID (lampe à décharge haute intensité), avec ballast Application : tous types de voitures et camions Tension de fonctionnement : 12 Vcc Puissance : 35 W / 55 W / 75 W Flux lumineux : 3800 lm Température de couleur : 3000 K / 6000 K / 1000 K / 12.000 K Durée de vie : 50 000 heures Modèle no H1 / H3 / H4 / H7 / H8 / H97 / H11 / H13 / 9005 / 9006 / 9007 / 9012 Source : xénon 13 Pa Modèle n° o H1 / H3 / H4 / H7 / H8 / H97 / H11 / H13 / 9005 / 9006 / 9007 / 9012 Source : xénon 13 Pa.</p>	8539.39	85.12 et 85.39	RGI 1 (Note 2 a) de la Section XVI) et 6

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
20.	<p>Ampoules de phares de voiture LED S2, sans faisceau de câblage, ampoule de rechange. Puissance : 80 W (bas : 80 W – haut : 80 W) Flux lumineux : bas/15 000 lm – haut/15 000 lm. Entrée : 2,8 A ± 0,2 A. Source lumineuse : 2 Cree XHP-50. Tension de fonctionnement : 12 Vcc-18 Vcc / Degré de protection : IP65 / Couleur du boîtier : blanc mat. Température de couleur : 6000K / Matériau du boîtier : alliage d'aluminium utilisé en aviation. Durée de vie : ≥ 50 000 heures Température de fonctionnement : 40 à 80 °C Poids : 0,26 kg/ensemble. Système thermostatique automatique.</p>	8539.52	85.12 et 85.39	RGI 1 (Note 11 b) du Chapitre 85) et 6.
21.	<p>Phare LED avec régulateur de tension externe. Platine MP S10, 5 ampoules LED super HD. Puissance : 110 W. Flux lumineux : 20.000 lm. Température de couleur : 6000 K. Tension de fonctionnement : 9 à 16 V. Angle du faisceau : 360°. Durée de vie : jusqu'à 30 000 heures. Puce LED : puce haute puissance de qualité automobile. Chaleur : alliage d'aluminium utilisé en aviation à dissipation de chaleur 6063. Ventilateur de refroidissement intégré avec lumière LED super brillante stable et silencieuse Plug / connecteur : H7.</p>	8539.52	85.12 et 85.39	RGI 1 (Note 11 b) du Chapitre 85) et 6.

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
22.	<p>Laser de contrôle du trafic et de la vitesse, équipé d'un écran LCD de 9,4 cm qui affiche des images à haute résolution et les résultats de mesures (vitesse, distance, etc.), ainsi que d'une caméra de 5 mégapixels qui enregistre des vidéos et des images fixes des infractions routières. Il mesure la vitesse des véhicules au moyen d'un laser, mesure le temps et la distance entre les véhicules, possède un mode à deux vitesses qui fait une distinction entre les véhicules commerciaux et particuliers, et applique plusieurs limites de vitesse sur la même route. Il est conçu pour être tenu à la main, ou installé dans une boîte ou monté sur un trépied sur le bord de la route. Il peut être utilisé la nuit ou dans des tunnels.</p> <p>Le produit dispose d'une connexion Ethernet et Wi-Fi qui permet l'impression sans fil et la transmission des données collectées en vue de leur traitement ultérieur, l'infliction d'une amende, l'envoi de preuves photographiques au contrevenant par courrier, etc. Il contient également une carte SD amovible permettant de stocker jusqu'à 32 Go de données.</p> <p>L'utilisateur peut recueillir les preuves nécessaires pour détecter non seulement les excès de vitesse, mais aussi d'autres infractions routières, notamment le fait de rouler trop près de la voiture de devant, la conduite agressive, l'utilisation de la mauvaise bande de circulation, les distractions pendant la conduite, l'obstruction de la circulation et les infractions relatives à la ceinture de sécurité. Les infractions sont enregistrées jusqu'à 320 km/h aussi bien pour les véhicules qui arrivent vers le produit que pour ceux qui s'en éloignent.</p>	9029.20	85.25, 90.29 et 90.31	RGI 1, 3 b) et 6

N°	Description du produit	Classement	Codes SH considérés	Motif du classement
23.	<p>Montre de running avec GPS et mesure de la fréquence cardiaque au poignet. Il s'agit d'un dispositif à batterie conçu pour être porté au poignet. Il comporte des boutons pour piloter les fonctionnalités de ce dispositif et une prise USB.</p> <p>Le dispositif est doté d'un capteur de fréquence cardiaque et d'un GPS. Le dispositif permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesurer le rythme cardiaque à partir du poignet par le biais d'un capteur intégré ; - suivre d'une manière continue les activités et le rythme cardiaque ainsi que le nombre de pas parcourus, les activités sportives exercées, les calories brûlées et la qualité du sommeil ; - programmer des activités sportives adaptées au profil et aux objectifs de l'utilisateur ; - afficher l'heure et la date et fonctionner comme un chronomètre. - <p>Le dispositif peut être associé à d'autres appareils ou applications mobiles grâce à une connexion Bluetooth.</p>	9102.12	8517 et 91.02	RGI 1 (Note 1 n) de la Section XVI), 3 c) et 6
24.	<p>Guirlandes électriques fixées sur des cadres. Il s'agit des décorations lumineuses pour fenêtres qui se composent d'un cadre en matière plastique sur lequel reposent des guirlandes électriques de formes distinctes, comme des flocons de neige, des étoiles ou des couronnes de Noël. Elles sont conçues pour être placées sur une fenêtre ou un mur.</p>	9405.49	94.05 et 95.05	RGI 1 (Note 1 u) du Chapitre 95) et 6
25.	<p>Jardins d'hiver constituées d'une ossature en métal ou en plastique et sont équipées de fenêtres et portes vitrées ainsi que d'un toit fixe. Cette construction étant faite pour résister aux intempéries, il est possible d'y installer un équipement non résistant aux intempéries. Pour l'extension du bâtiment, la véranda est généralement reliée au bâtiment par une ouverture dans le mur (éventuellement munie d'une porte).</p>	9406.90	94.06	RGI 1 (Note 4 du Chapitre 94) et 6
26.	<p>Robot présentant une « intelligence émotionnelle » conçu pour éduquer, stimuler et divertir les enfants. Doté d'une « personnalité adaptative », il a recours à l'intelligence artificielle pour donner l'impression d'une réaction émotionnelle. Il propose également toute une gamme de sujets et de thèmes éducatifs.</p>	9503.00	84.79, 85.43 et 95.03	RGI 1 (Note 1 p) de la Section XVI)

